

Garant**Flächenspannfutter, HSK-F 63 kurz, Spann-Ø D1: 32mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	304306 32
GTIN	4045197587626
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- **HSK-Funktionsflächen bearbeitet.**

GARANT: Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 Form B und DIN 6535 Form HB.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Hinweis:

Ohne Gewinde für Kühlmittelrohr.

HSK 40 und 50, Form A und E sind ab Hersteller lieferbar.

Technische Beschreibung

Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	32
Auskraglänge A-Maß	110 mm
Spann-Ø D ₁	32 mm
Außen-Ø D	72 mm
Aufnahme	HSK-F 63 kurz

Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-4
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	F
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

Zubehör

Steckschlüssel für HSK-Kühlmittelrohr für HSK 32	309890 32
Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 32 mm	309900 32
HSK-Kühlmittelrohr für HSK 32	309880 32