



## Elektro-Winkelschleifer AGV, mit Wiederanlaufsperr, mit Sanftanlauf, Typ: AGS15-125



### Bestelldaten

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bestellnummer | 077141 AGS15-125 |
| GTIN          | 4002395236015    |
| Artikelklasse | 03M              |

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Milwaukee** Winkelschleifer mit Sanftanlauf, **Wiederanlaufsperr** und Überlastschutz. Spezialschleifer 1500 W mit gedrosselter Drehzahl **für Fächerschleifscheiben** mit Konstantelektronik. Spannsatz inklusive.

#### Lieferumfang:

Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Netzkabel 4 m.

### Technische Beschreibung

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| maximaler Scheiben-Ø       | 125 mm                 |
| Herstellerbezeichnung      | AGS15-125CProTector    |
| Wiederanlaufsperr          | ja                     |
| maximale Trenntiefe        | 33 mm                  |
| Gewicht                    | 2,4 kg                 |
| maximale Vibration nach EN | 5,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Leistungsaufnahme          | 1500 W                 |
| Sanftanlauf                | ja                     |
| Energieversorgung          | Netzbetrieben          |
| maximale Drehzahl          | 7600 min <sup>-1</sup> |

Produktart

Winkelschleifer

---

**Zubehör**

Spannmutter M14 Typ NUT

073930 NUT

Spannmutter M14 Typ FIXTEC

073930 FIXTEC