

Garant
Flächenspannfutter mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 100 kurz, Spann-Ø D1: 8mm

Bestelldaten

Bestellnummer	304402 8
GTIN	4045197289278
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- **HSK-Funktionsflächen bearbeitet.**

GARANT: Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).

Mit verschleißbaren Kühlkanalbohrungen.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 Form B und DIN 6535 Form HB.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Hinweis:

HSK 40 und 50, Form A und E sind ab Hersteller lieferbar.

Technische Beschreibung

Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	8
Spann-Ø D ₁	8 mm
Auskraglänge A-Maß	80 mm
Außen-Ø D	28 mm
Aufnahme	HSK-A 100 kurz

Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-4
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Kühlkanalbohrung	verschleißbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

Zubehör

HSK-Kühlmittelrohr für HSK 100	309880 100
Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 8 mm	309900 8