

Garant
Flächenspannfutter Kombi, schlank, HSK-A 63, Spann-Ø D1: 16mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 304705 16 |
| GTIN | 4045197289513 |
| Artikelklasse | 31A |

Beschreibung
Ausführung:

- Mit Kugelgelenk-Spannschraube für System Weldon und Whistle Notch (geneigte Spannfläche 2°).
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
- Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe).
- HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 Form B + E und 6535 Form HB + HE.

Lieferumfang:

Inklusive Kugelgelenk-Spannschraube und durchbohrter Anschlagschraube.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Ersatzschraube Nr. 309905 Gr. M6 bzw. M8.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|--------|
| Ø D ₂ | 21 mm |
| Auskraglänge A-Maß | 120 mm |
| Spann-Ø D ₁ | 16 mm |
| Ø D ₃ | 26 mm |
| Außen-Ø D | 34 mm |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Nutzlänge L _N | 87 mm |
| Aufnahme | HSK-A 63 |
| Aufnahme-Norm | DIN 69893 |
| Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 |
| Form | A |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 μm |
| Zerspanungsstrategie | HSC |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Flächenspannfutter |

Zubehör

| | |
|-------------------------------|-----------|
| HSK-Kühlmittelrohr für HSK 63 | 309880 63 |
|-------------------------------|-----------|