

Garant
Flächenspannfutter Kombi, schlank, HSK-A 63, Spann-Ø D1: 20mm

Bestelldaten

Bestellnummer	304705 20
GTIN	4045197289537
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

- Mit Kugelgelenk-Spannschraube für System Weldon und Whistle Notch (geneigte Spannfläche 2°).
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
- Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe).
- HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 Form B + E und 6535 Form HB + HE.

Lieferumfang:

Inklusive Kugelgelenk-Spannschraube und durchbohrter Anschlagschraube.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Ersatzschraube Nr. 309905 Gr. M6 bzw. M8.

Technische Beschreibung

Ø D ₃	30 mm
Spann-Ø D ₁	20 mm
Auskraglänge A-Maß	120 mm
Ø D ₂	25 mm
Außen-Ø D	38 mm

Nutzlänge L _N	89 mm
Aufnahme	HSK-A 63
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

Zubehör

HSK-Kühlmittelrohr für HSK 63	309880 63
-------------------------------	-----------