



## Elektro-Winkelschleifer AGV, für 230 mm Scheiben Ø, mit Wiederanlaufsperr, mit Sanftanlauf, Typ: AGVM26-230



### Bestelldaten

Bestellnummer	077161 AGVM26-230
GTIN	4002395234271
Artikelklasse	03M

### Beschreibung

#### Ausführung:

#### Leistungsstarker 230 mm Winkelschleifer:

- Staubgeschützter PROtector-Motor mit Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung.
- Wiederanlaufschutz.
- Vibrationsgedämpfter, drehbarer Handgriff.
- Spindelarretierung.

**2600 W** Motor. Mit B-Guard Anti-Kickback-**Sicherheitskupplung**, **FIXTEC**-Spannmutter und Autobalancer.

#### Lieferumfang:

Inklusive Schutzhaube, Zusatzhandgriff. Inklusive **FIXTEC**-Schnellspannmutter.

### Technische Beschreibung

maximale Trenntiefe	68 mm
Sanftanlauf	ja
maximale Vibration nach EN	2,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	5,8 kg
Leistungsaufnahme	2600 W
maximaler Scheiben-Ø	230 mm
Herstellerbezeichnung	AGVM26-230GEXProTector

Besonderheit	FIXTEC
Besonderheit	Autobalancer
Besonderheit	Totmannschalter
Besonderheit	drehbarer Handgriff
Wiederanlaufsperr	ja
Energieversorgung	Netzbetrieben
maximale Drehzahl	6600 min <sup>-1</sup>
Produktart	Winkelschleifer

---

## Zubehör

Spannmutter M14 Typ FIXTEC	073930 FIXTEC
Spannmutter M14 Typ NUT	073930 NUT