



## Spannkopf mit Querrillen, SK 42, Spann-Ø (0,5 mm steigend): 9mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	329912 9
GTIN	2050001071392
Artikelklasse	33H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit Querrillen für Rohmaterial, kleine Ø.

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

#### Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

#### Hinweis:

**Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.**

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

### Technische Beschreibung

Spann-Ø	9 mm
Spannfläche	Querrillen
Spannbereich	8 - 10,5 mm
Härte	60 HR
Profil	rund

Länge L	47 mm
Aufnahme	SK 42
Produktart	Spannkopf