

HAINBUCH**Spannkopf mit Querrillen, SK 42, Spann-Ø (0,5 mm steigend): 9,5mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	329912 9,5
GTIN	2050001073730
Artikelklasse	33H

Beschreibung

Ausführung:

Mit Querrillen für Rohmaterial, kleine Ø.

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

Hinweis:

Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

Technische Beschreibung

Spann-Ø	9,5 mm
Härte	60 HR
Spannfläche	Querrillen
Profil	rund
Spannbereich	8 - 10,5 mm

Länge L	47 mm
Aufnahme	SK 42
Produktart	Spannkopf