



Spannkopf mit Quer- und Längsrillen, SK 42, Spann-Ø (0,5 mm steigend): 34,5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	329914 34,5
GTIN	2050001073976
Artikelklasse	33H

Beschreibung

Ausführung:

Mit Quer- und Längsrillen für Rohmaterial.

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

Hinweis:

Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

Technische Beschreibung

Spann-Ø	34,5 mm
Spannbereich	11 - 42 mm
Profil	rund
Härte	60 HR

Spannfläche	Quer- und Längsrillen
Länge L	47 mm
Aufnahme	SK 42
Produktart	Spannkopf