



**Spannkopf mit Quer- und Längsrillen, SK 42, Spann-Ø (0,5 mm steigend):  
29,5mm**



## Bestelldaten

Bestellnummer	329914 29,5
GTIN	2050001073921
Artikelklasse	33H

## Beschreibung

### Ausführung:

Mit Quer- und Längsrillen für Rohmaterial.

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

### Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

### Hinweis:

**Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.**

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

## Technische Beschreibung

Spann-Ø	29,5 mm
Profil	rund
Härte	60 HR
Spannfläche	Quer- und Längsrillen

Spannbereich	11 - 42 mm
Länge L	47 mm
Aufnahme	SK 42
Produktart	Spannkopf