



## Spannkopf glatt, SK 42, Spann-Ø (0,5 mm steigend): 37mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	329910 37
GTIN	2050001071323
Artikelklasse	33H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Glatte Ausführung für die Feinbearbeitung.

#### Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

#### Hinweis:

**Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.**

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

### Technische Beschreibung

Spann-Ø	37 mm
Spannbereich	3 - 7,5 mm
Härte	60 HR
Spannfläche	glatt
Profil	rund

Länge L	42 mm
Ausführung	verkürzter Vorbau
Aufnahme	SK 42
Produktart	Spannkopf