

**HAINBUCH****Spannkopf mit Quer- und Längsrillen, SK 42, Spann-Ø (0,5 mm steigend):  
12,5mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	329914 12,5
GTIN	2050001073754
Artikelklasse	33H

## Beschreibung

### Ausführung:

Mit Quer- und Längsrillen für Rohmaterial.

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

### Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

### Hinweis:

**Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.**

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

## Technische Beschreibung

Spann-Ø	12,5 mm
Spannbereich	11 - 42 mm
Profil	rund
Spannfläche	Quer- und Längsrillen

Härte	60 HR
Länge L	47 mm
Aufnahme	SK 42
Produktart	Spannkopf