


Spannkopf mit Querrillen, SK 42, Spann-Ø (0,5 mm steigend): 8,5mm


Bestelldaten

Bestellnummer	329912 8,5
GTIN	2050001073723
Artikelklasse	33H

Beschreibung

Ausführung:

Mit Querrillen für Rohmaterial, kleine Ø.

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

Hinweis:

Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

Technische Beschreibung

Spann-Ø	8,5 mm
Profil	rund
Spannfläche	Querrillen
Härte	60 HR
Spannbereich	8 - 10,5 mm

Länge L	47 mm
Aufnahme	SK 42
Produktart	Spannkopf