



Elektro-Winkelschleifer AGV, für 230 mm Scheiben Ø, mit Wiederanlaufsperr, mit Sanftanlauf, Typ: AGV24-230



Bestelldaten

Bestellnummer	077161 AGV24-230
GTIN	4002395234226
Artikelklasse	03M

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarker 230 mm Winkelschleifer:

- Staubgeschützter PROtector-Motor mit Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung.
- Wiederanlaufschutz.
- Vibrationsgedämpfter, drehbarer Handgriff.
- Spindelarretierung.

Gehäuse reduzieren auftretende Vibrationen um bis zu 70 %.

Lieferumfang:

Inklusive Schutzhaube, Zusatzhandgriff.

Technische Beschreibung

maximaler Scheiben-Ø	230 mm
Wiederanlaufsperr	ja
maximale Trenntiefe	68 mm
Herstellerbezeichnung	AGV24-230GEProTector
maximale Vibration nach EN	2,7 m/s ²
Gewicht	5,5 kg
Besonderheit	Autobalancer
Leistungsaufnahme	2400 W

Sanftanlauf	ja
Energieversorgung	Netzbetrieben
maximale Drehzahl	6600 min ⁻¹
Produktart	Winkelschleifer

Zubehör

Spannmutter M14 Typ FIXTEC	073930 FIXTEC
Spannmutter M14 Typ NUT	073930 NUT