



Winkelschleifer Classic, Typ: 72210800



Bestelldaten

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 077151 72210800 |
| GTIN | 4014586851273 |
| Artikelklasse | 03F |

Beschreibung

Ausführung:

- **FEIN High-Power-Motor mit enormer Durchzugskraft für hohe Abtragleistung.**
- **Selbstanlaufsperr nach Stromunterbrechung.**
- **Hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar.**
- **Winkelschleifer mit M14-Gewindespindel (z.B. zur Verwendung von Topfbürsten).**
- **Ohne QuickIN und ohne EBS-Bremssystem.**

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing < 12$ mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Lieferumfang:

Inklusive Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz.

Herstellerbezeichnung: WSG 20-230

Leistungsaufnahme: 2000 W

maximale Drehzahl: 6.600 min⁻¹

maximaler Scheiben- \varnothing : 230 mm

maximale Trenntiefe: 66 mm

Gewicht: 4,5 kg

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Herstellerbezeichnung | WSG 20-230 |
| maximale Vibration nach EN | 6 m/s ² |

| | |
|----------------------|-------------------------|
| maximaler Scheiben-Ø | 230 mm |
| maximale Trenntiefe | 66 mm |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Leistungsaufnahme | 2000 W |
| maximale Drehzahl | 6.600 min ⁻¹ |
| Besonderheit | M14 |
| Energieversorgung | Netzbetrieben |
| Produktart | Winkelschleifer |