



## Elektro-Winkelschleifer AGV, mit Wiederanlaufsperr, mit Sanftanlauf, Typ: AGV15-125



### Bestelldaten

Bestellnummer	077141 AGV15-125
GTIN	4002395239641
Artikelklasse	03M

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Milwaukee** Winkelschleifer mit Sanftanlauf, **Wiederanlaufsperr** und Überlastschutz. Kompakter Winkelschleifer 1550 W / 125 mm mit **Konstantelektronik**, **Antivibrationshandgriff**, Kickback-Stop für höchsten Anwenderschutz, werkzeugloser Scheibenwechsel **FIXTEC**.

#### Lieferumfang:

Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Netzkabel 4 m.

### Technische Beschreibung

maximale Trenntiefe	33 mm
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
maximale Vibration nach EN	4,7 m/s <sup>2</sup>
Sanftanlauf	ja
Wiederanlaufsperr	ja
Kickbackstop	ja
Herstellerbezeichnung	AGV15-125XCProTector
Leistungsaufnahme	1550 W
Gewicht	2,6 kg

Energieversorgung	Netzbetrieben
maximale Drehzahl	11000 min <sup>-1</sup>
Produktart	Winkelschleifer

---

## Zubehör

Spannmutter M14 Typ FIXTEC	073930 FIXTEC
Spannmutter M14 Typ NUT	073930 NUT
Trennschutzhaube für AGV15-125 Typ GUARD-125	077142 GUARD-125