



Rohrbandschleifer, Typ: 72211351



Bestelldaten

Bestellnummer	077715 72211351
GTIN	4014586853826
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

Rohrbandschleifer mit hoher Schnittgeschwindigkeit und **extrem hoher Abtragsleistung**. Ideal für die **Bearbeitung von Rohren und Rohrbogen** – Reinigen, Entfernen von Anlauffarben, Verschleifen von Schweißnähten bis zur Poliervorbereitung und Polieren zum Spiegelglanz. Drehzahlbereich für Schleif-, Vlies- und Polierbänder variabel einstellbar. **verbesserte**

Bandführung. Für Edelstahlrohre Rohr-Ø 8–80 mm.

Lieferumfang:

Schleifbänder 2×10 Stück 20×815 mm P120/P180, 2× 10 Stück 40×815 mm P120/P180, 5 Stück Vliesbänder 20×820 mm sehr fein, Kunststoff-Werkzeugkoffer.

Hinweis:

Schleifgewebeebänder finden Sie ab Nr. 558011.

Herstellerbezeichnung: RS 17-70 E

Leistungsaufnahme: 1200 W

Bandbreite: 20 / 40 mm

Bandlänge: 815 mm

bearbeitbare Rohr-Ø: 8 - 80 mm

Gewicht: 4,2 kg

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	RS 17-70 E
Leistungsaufnahme	1200 W

Typ	72211351
Bandbreite	20 / 40 mm
bearbeitbare Rohr-Ø	8 - 80 mm
maximale Vibration nach EN	4 m/s ²
Bandlänge	815 mm
Gewicht	4,2 kg
maximale Bandgeschwindigkeit	22 mm/s
Energieversorgung	Netzbetrieben
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Rohrbandschleifer

Zubehör

Schleifband Normalkorund (A) KK711T Körnung 40	558012 40
Schleifband Normalkorund (A) KK711T Körnung 180	558012 180
Schleifband Normalkorund (A) KK711T Körnung 60	558010 60
Schleifband Normalkorund (A) KK711T Körnung 120	558011 120
Schleifband Normalkorund (A) KK711T Körnung 40	558010 40
Schleifband Normalkorund (A) KK711T Körnung 40	558011 40
Schleifband Normalkorund (A) KK711T Körnung 80	558010 80
Schleifband Normalkorund (A) KK711T Körnung 80	558012 80
Schleifband Normalkorund (A) KK711T Körnung 80	558011 80
Schleifband Normalkorund (A) KK711T Körnung 180	558010 180
Schleifband Normalkorund (A) KK711T Körnung 60	558011 60
Schleifband Normalkorund (A) KK711T Körnung 120	558012 120
Schleifband Normalkorund (A) KK711T Körnung 60	558012 60
Schleifband Normalkorund (A) KK711T Körnung 120	558010 120
Schleifband Normalkorund (A) KK711T Körnung 180	558011 180