

**Garant**
**Whistle-Notch-Aufnahme, HSK-A 100, Spann-Ø D1: 6mm**

**Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 304970 6      |
| GTIN          | 4045197504906 |
| Artikelklasse | 31A           |

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- **Mit Anschlagschraube.**
- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**

**Merkmal:**

Das Werkzeug wird seitlich mit der Spannschraube festgeklemmt und von hinten mit der Anschlagschraube abgestützt. Dadurch spielfreie Spannung und vibrationsarmer Lauf.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft und geeigneter Spannfläche (2°) nach DIN 1835 E und DIN 6535 HE.

Werkzeug kann axial verstellt werden. Besonders zum Spannen von Vollhartmetall-Bohrern. Der Längenverlust durch stirnseitigen Nachschliff der Bohrer kann mittels axialer Längenverstellung in der Werkzeugaufnahme korrigiert werden.

**Sonderzubehör:**

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

**Technische Beschreibung**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Auskraglänge A-Maß              | 90 mm     |
| Spann-Ø D <sub>1</sub>          | 6 mm      |
| Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 6         |
| Außen-Ø D                       | 25 mm     |
| Aufnahme                        | HSK-A 100 |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Aufnahme-Norm            | ISO 12164-1                       |
| Aufnahme-Norm            | DIN 69882-5                       |
| Aufnahme-Norm            | DIN 69893                         |
| Form                     | A                                 |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 12000 min <sup>-1</sup> |
| Rundlaufgenauigkeit      | ≤ 3 µm                            |
| Zerspanungsstrategie     | HSC                               |
| Zerspanungsstrategie     | HPC                               |
| Produktart               | Flächenspannfutter                |

---

## Zubehör

|   |          |
|---|----------|
| Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 6 mm | 309900 6 |
|---|----------|