

**HOLEX****ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung, ER 16, Nenn-Spann-Ø d: 6mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 309403 6      |
| GTIN          | 4045197666024 |
| Artikelklasse | 32Z           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit Innenvierkant zur positiven Mitnahme des Gewindebohrers.  
Mit Dichtstopfen für Innenkühlung (bis 70 bar!).

**Passend für:**

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter, FAHRION Spannzangen auch für das Präzisions-ER-Spannzangenfutter Centro P.

**Hinweis:**

**HOLEX<sup>®</sup> ER-Spannzangen sind nicht kompatibel zu Centro-P und HiRunER-Spannzangenfutter.**

**Technische Beschreibung**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Nenn-Spann-Ø d      | 6 mm        |
| Aufnahme            | ER 16       |
| Norm                | ISO 15488-A |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm     |
| Typ                 | 4031 E      |

|               |            |
|---------------|------------|
| Außen-Ø D     | 16,7 mm    |
| Gesamtlänge L | 27,5 mm    |
| Produktart    | Spannzange |