



Elektro-Winkelschleifer FIXTEC, AGV, für 230 mm Scheiben Ø, mit Totmannschalter, mit Wiederanlaufsperr, Typ: AGVM26-230



Bestelldaten

Bestellnummer	077162 AGVM26-230
GTIN	4002395234394
Artikelklasse	03M

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarker 230 mm Winkelschleifer:

- Staubgeschützter PROtector-Motor mit Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung.
- Wiederanlaufschutz.
- Vibrationsgedämpfter, drehbarer Zusatzhandgriff.
- Spindelarretierung.

Ausführung mit Totmannschalter, der unmittelbar nach Loslassen abschaltet. **2600 W** Motor. Mit B-Guard Anti-Kickback-**Sicherheitskupplung** und **FIXTEC**-Spannmutter.

Lieferumfang:

Inklusive Schutzhaube, Zusatzhandgriff. Inklusive FIXTEC-Schnellspannmutter.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	AGVM26-230GEXProTector
maximaler Scheiben-Ø	230 mm
maximale Trenntiefe	68 mm
maximale Vibration nach EN	2,5 m/s ²
Leistungsaufnahme	2600 W
Sanftanlauf	ja
Wiederanlaufsperr	ja

Totmannschaltung	ja
Gewicht	5,8 kg
Energieversorgung	Netzbetrieben
maximale Drehzahl	6600 min ⁻¹
Besonderheit	Autobalancer
Besonderheit	FIXTEC
Besonderheit	Totmannschalter
Besonderheit	drehbarer Handgriff
Produktart	Winkelschleifer

Zubehör

Spannmutter M14 Typ NUT	073930 NUT
Spannmutter M14 Typ FIXTEC	073930 FIXTEC