

HOLEX**ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung, ER 25, Nenn-Spann-Ø d: 4,5mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 309411 4,5 |
| GTIN | 4045197666086 |
| Artikelklasse | 32Z |

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Innenvierkant zur positiven Mitnahme des Gewindebohrers.
Mit Dichtstopfen für Innenkühlung (bis 70 bar!).

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter, FAHRION Spannzangen auch für das Präzisions-ER-Spannzangenfutter Centro P.

Hinweis:

HOLEX[®] ER-Spannzangen sind nicht kompatibel zu Centro-P und HiRunER-Spannzangenfutter.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------|-------------|
| Nenn-Spann-Ø d | 4,5 mm |
| Aufnahme | ER 25 |
| Norm | ISO 15488-A |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm |
| Typ | 4282 E |

| | |
|---------------|------------|
| Außen-Ø D | 25,7 mm |
| Gesamtlänge L | 34 mm |
| Produktart | Spannzange |