

**Spannkopf glatt, SK 52, Spann-Ø (0,5 mm steigend): 11,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	329920 11,5
GTIN	2050001074126
Artikelklasse	33H

Beschreibung**Ausführung:**

Glatte Ausführung für die Feinbearbeitung.

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

Hinweis:

Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

Technische Beschreibung

Spann-Ø	11,5 mm
Spannfläche	glatt
Profil	rund
Härte	60 HR
Spannbereich	3 - 7,5 mm

Länge L	46 mm
Ausführung	verkürzter Vorbau
Aufnahme	SK 52
Produktart	Spannkopf