



Elektro-Winkelschleifer AGV, mit Wiederanlaufsperr, mit Sanftanlauf, Typ: AGV17-125



Bestelldaten

Bestellnummer	077141 AGV17-125
GTIN	4002395243983
Artikelklasse	03M

Beschreibung

Ausführung:

Milwaukee Winkelschleifer mit Sanftanlauf, **Wiederanlaufsperr** und Überlastschutz. Winkelschleifer 1750 W / 125 mm mit **Drehzahlelektronik**, Anti-Kickback- Funktion und Softstart. **Antivibrationshandgriff**, werkzeugloser Scheibenwechsel. **FIXTEC** Spannmutter inklusiv.

Lieferumfang:

Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Netzkabel 4 m.

Technische Beschreibung

Sanftanlauf	ja
Wiederanlaufsperr	ja
maximale Vibration nach EN	9,5 m/s ²
maximale Trenntiefe	33 mm
Leistungsaufnahme	1750 W
Gewicht	2,8 kg
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Kickbackstop	ja
Herstellerbezeichnung	AGV17-125XProTector

Energieversorgung	Netzbetrieben
maximale Drehzahl	2600 - 11000 min ⁻¹
Produktart	Winkelschleifer

Zubehör

Spannmutter M14 Typ NUT	073930 NUT
Spannmutter M14 Typ FIXTEC	073930 FIXTEC