



Spannkopf glatt, SK 52, Spann-Ø (0,5 mm steigend): 47mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 329920 47 |
| GTIN | 2050001074522 |
| Artikelklasse | 33H |

Beschreibung

Ausführung:

Glatte Ausführung für die Feinbearbeitung.

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

Hinweis:

Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

Technische Beschreibung

| | |
|--------------|------------|
| Spann-Ø | 47 mm |
| Härte | 60 HR |
| Profil | rund |
| Spannfläche | glatt |
| Spannbereich | 3 - 7,5 mm |

| | |
|------------|-------------------|
| Länge L | 46 mm |
| Ausführung | verkürzter Vorbau |
| Aufnahme | SK 52 |
| Produktart | Spannkopf |