



Keilstangen-Drehfutter mit Grund- und harten Aufsatzbacken, DIN 702-3, Typ / Aufnahme Kurzkegel: 200/5



Bestelldaten

Bestellnummer	313140 200/5
GTIN	4019208227887
Artikelklasse	33R

Beschreibung

Ausführung:

- Höchste Rundlauf- und Wechselgenauigkeit.
- Mit Backensicherung, zentrisch spannend.
- Großer Durchgang.
- Genauigkeit doppelt so groß, wie in DIN 6386 vorgeschrieben.
- Hohe Spannkraft bei geringem Kraftaufwand.
- Höhere Drehzahlen durch Sicherheitssperrschieber.
- Backen lassen sich schnell und einfach wenden bzw. austauschen.
- Außenkontur mit Spritzwasserkante.
- Schmiernippel zur Befettung aller Gleitflächen.

Vorteil:

Dort, wo extrem hohe Spannkräfte, hohe Rundlaufgenauigkeiten und eine verlässliche Dauer-Wiederholgenauigkeit gefordert wird.

Verwendung:

Für Spindelköpfe DIN 702-3. Mit Stehbolzen und Bundmutter. Das Drehfutter wird jeweils ohne Zwischenflansch direkt auf dem Spindelkopf aufgenommen.

Werkstoff:

Ganz aus Stahl, komplett oberflächengehärtet.

Lieferumfang:

Inklusive: 1 Satz Backen, 1 Spannschlüssel, 1 Satz Befestigungsschrauben.

Hinweis:

Bohrung E kann aufgebohrt werden: Gr. 160 auf 45 mm, Gr. 200 auf 55 mm, Gr. 250 auf 75 mm, Gr. 315 auf 102 mm (gegen Aufpreis).

Farocode für Zubehör: Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen

Spannbereich mit harten Aufsatzbacken außen: 7 - 207 mm

Spannbereich mit harten Aufsatzbacken innen: 71 - 214 mm

Spannhub pro Backe S: 6,8 mm

Außen-Ø A: 206 mm

Durchlass E: 52 mm

Zentrierkegel-Ø B: 82,563 mm

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	4600 min ⁻¹
Zentrierkegel-Ø B	82,563 mm
Außen-Ø A	206 mm
Durchlass E	52 mm
Spannhub pro Backe S	6,8 mm
Spannbereich mit harten Aufsatzbacken außen	7 - 207 mm
Gewicht	16,5 kg
Anzahl Stehbolzen	4
Aufnahme Kurzkegel	5
Größe der Stehbolzen	M10
Typ	200
Spannbereich mit harten Aufsatzbacken innen	71 - 214 mm
Schlüssel Innenvierkant K	12 mm
Norm	DIN 702-3
Farocode für Zubehör	Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen
Produktart	Keilstangenfutter

Zubehör

Harte Aufsatzbacken-Set 3-teilig für Futter-Typ 200	313210 200
Grundbacken-Set 3-teilig, gerade Verzahnung für Futter-Typ 200	313207 200
Grundbacken-Set 3-teilig, schräge Verzahnung für Futter-Typ 200	313205 200
Grundbacken-Set 3-teilig, schräge Verzahnung für Futter-Typ 200	313200 200
Harte Aufsatzbacken-Set 3-teilig für Futter-Typ 200	313250 200