



Winkelschleifer Deadman, Typ: 72210529



Bestelldaten

Bestellnummer	077152 72210529
GTIN	4014586851792
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

- **FEIN High-Power-Motor mit enormer Durchzugskraft für hohe Abtragleistung.**
- **Selbstanlaufsperr nach Stromunterbrechung.**
- **Hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar.**

Totmann-Ausführung, d. h. die Bedienung ist nur zweihändig möglich. Ohne feststellbaren Ein- / Ausschalter.

- **Verschleißfreies, elektrisches Bremssystem EBS stoppt die Maschine in weniger als 3 Sekunden.**
- **FEIN Schnellspannsystem QuickIN für schnellen, einfachen und zuverlässigen Scheibenwechsel ohne Werkzeug.**

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing < 12$ mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Lieferumfang:

Inklusive Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz.

Herstellerbezeichnung: WSB20-180

Leistungsaufnahme: 2000 W

maximale Drehzahl: 8.500 min^{-1}

maximaler Scheiben- \varnothing : 180 mm

maximale Trenntiefe: 48 mm

Gewicht: 4,8 kg

Technische Beschreibung

maximaler Scheiben-Ø	180 mm
Herstellerbezeichnung	WSB20-180
maximale Drehzahl	8.500 min ⁻¹
Besonderheit	QuickIN
maximale Trenntiefe	48 mm
Leistungsaufnahme	2000 W
maximale Vibration nach EN	6 m/s ²
Gewicht	4,8 kg
Totmannschaltung	ja
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Winkelschleifer