


Kombi-Fräser-Aufsteckdorn, HSK-A 100 kurz, Dorn-Ø d1: 27 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	306250 27
GTIN	4045197289995
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

Mit Balluffchip-Bohrung. HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen mit Längs- oder Quernut.

Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840.

Auskraglänge A-Maß: 60 mm

Außen-Ø D: 48 mm

Fräsdornlänge L₃ mit Mitnehmerring: 21 mm

Fräsdornlänge L₄: 33 mm

Ersatz-Fräseranzugsschraube 309860: 27

Ersatz-Mitnehmerring 309870: 27

Technische Beschreibung

Ersatz-Fräseranzugsschraube 309860	27
Auskraglänge A-Maß	60 mm
passender Spezialschlüssel 309840	27
Ersatz-Mitnehmerring 309870	27
Fräsdornlänge L ₃ mit Mitnehmerring	21 mm

Dorn-Ø d ₁	27 mm
Fräsdornlänge L ₄	33 mm
Außen-Ø D	48 mm
Aufnahme	HSK-A 100 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-3
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC

Zubehör

Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 27 mm	309860 27
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 27 mm	309840 27
Mitnehmerring für Dorn-Ø 27 mm	309870 27