



Keilstangen-Drehfutter mit Grund- und harten Aufsatzbacken, DIN 702-4, Typ: 315



Bestelldaten

Bestellnummer	313120 315
GTIN	4019208228013
Artikelklasse	33R

Beschreibung

Ausführung:

- **Höchste Rundlauf- und Wechselgenauigkeit.**
- **Mit Backensicherung, zentrisch spannend.**
- **Großer Durchgang.**
- **Genauigkeit doppelt so groß, wie in DIN 6386 vorgeschrieben.**
- **Hohe Spannkraft bei geringem Kraftaufwand.**
- **Höhere Drehzahlen durch Sicherheitssperrschieber.**
- **Backen lassen sich schnell und einfach wenden bzw. austauschen.**
- **Außenkontur mit Spritzwasserkante.**
- **Schmiernippel zur Befettung aller Gleitflächen.**

Vorteil:

Dort, wo extrem hohe Spannkräfte, hohe Rundlaufgenauigkeiten und eine verlässliche Dauer-Wiederholgenauigkeit gefordert wird.

Verwendung:

Für Maschinenspindeln mit zylindrischer Zentrieraufnahme oder zur Aufnahme mittels Flansch. Befestigung mit Schrauben von vorne. Rohflansche müssen immer zuerst auf die Maschine und dann auf das Drehfutter angepasst werden.

Werkstoff:

Ganz aus Stahl, komplett oberflächengehärtet.
Lieferumfang:

Inklusive: 1 Satz Backen, 1 Spannschlüssel, 1 Satz Befestigungsschrauben.

Hinweis:

Bohrung E kann aufgebohrt werden: Gr. 160 auf 45 mm, Gr. 200 auf 55 mm, Gr. 250 auf 75 mm, Gr. 315 auf 102 mm (gegen Aufpreis).

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	3300 min ⁻¹
Spannbereich mit harten Aufsatzbacken außen	12 - 323 mm
Gewicht	64 kg
Durchlass E	87 mm
Futterhöhe D	111 mm
Zentrier-Ø B	300 mm
Typ	315
Spannhub pro Backe S	10,2 mm
Spannbereich mit harten Aufsatzbacken innen	102 - 319 mm
Außen-Ø A	322 mm
Schlüssel Innenvierkant K	17 mm
Norm	DIN 702-4
Farbcode für Zubehör	Röhm Keilstangen- Drehfutter und Backen
Produktart	Keilstangenfutter

Zubehör

Grundbacken-Set 3-teilig,schräge Verzahnung für Futter-Typ 315	313200 315
Grundbacken-Set 3-teilig,gerade Verzahnung für Futter-Typ 315	313207 315
Harte Aufsatzbacken-Set 3-teilig für Futter-Typ 315	313210 315

Harte Aufsatzbacken-Set 3-teilig für Futter-Typ 315

313250 315

Grundbacken-Set 3-teilig, schräge Verzahnung für Futter-Typ 315

313205 315