



Ungeteilte Stufenbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 315



Bestelldaten

Bestellnummer	313350 315
GTIN	4019208023632
Artikelklasse	33R

Beschreibung

Verwendung:

Da sich die Backen **innerhalb weniger Sekunden** wechseln oder auf den gewünschten Durchmesser verschieben lassen, ist es sinnvoll, mehrere Backeneinheiten einsatzbereit an der Maschine zu haben. **Man erreicht dadurch ein Minimum an Umrüstzeiten.** Die Backeneinheiten bestehen z. B. aus mehreren Sätzen Grundbacken mit ungestuften weichen Aufsatzbacken, die auf die gewünschten Durchmesser ausgedreht werden. Dieser Rationalisierungseffekt ist nicht nur für NC-Maschinen notwendig, sondern auch für jede Drehmaschine wesentlich.

Als Dreh- oder Bohrbacken.

Passend für:

Schunk-Keilstangenfutter Nr. 313115; 313117; 313135; 313137, RöhM-Keilstangenfutter Duro Nr. 313120; 313130; 313140 und andere Keilstangen-Drehfutter-Systeme.

Hinweis:

- **Nachgekaufte Aufsatz- und Stufenbacken müssen im Futter auf Rund- und Planlauf ausgeschliffen werden.**
- **Zur Anpassung an das Drehfutter bitte Verzahnung beachten.**

passend zu Farbcode: Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen

Länge L: 129 mm

Breite B: 32 mm

Höhe H: 81 mm

Ausführung: 2-stufig

Technische Beschreibung

Höhe H	81 mm
für Futter-Typ	315 mm
Ausführung	2-stufig
Breite B	32 mm
Länge L	129 mm
passend zu Farbcode	Röhm Keilstangen- Drehfutter und Backen
passend zu Farbcode	Schunk Keilstangen- Drehfutter und Backen
Produktart	Keilstangenfutter-Backen