

**Garant**
**Kombi-Fräser-Aufsteckdorn, HSK-A 100 A = 160, Dorn-Ø d1: 27mm**

**Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 306290 27     |
| GTIN          | 4045197290090 |
| Artikelklasse | 31A           |

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung. HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen mit Längs- oder Quernut.

**Lieferumfang:**

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube Nr. 309860.

**Sonderzubehör:**

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840, Fräseranzugsschraube für Innenkühlung Nr. 309861.

**Hinweis:**

Innenkühlung nur mit passender Anzugsschraube Nr. 309861 möglich.

**Technische Beschreibung**

|  |        |
|--|--------|
| passender Spezialschlüssel Nr. 309840          | 27     |
| Fräsdornlänge L <sub>3</sub> mit Mitnehmerring | 21 mm  |
| Fräsdornlänge L <sub>4</sub>                   | 33 mm  |
| Dorn-Ø d <sub>1</sub>                          | 27 mm  |
| Auskraglänge A-Maß                             | 160 mm |
| Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870                | 27     |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Außen-Ø D                                       | 48 mm                             |
| Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 27                                |
| Spann-Ø D <sub>1</sub>                          | 27 mm                             |
| Aufnahme  | HSK-A 100 A = 160                 |
| Aufnahme-Norm                                   | ISO 12164-1                       |
| Aufnahme-Norm                                   | DIN 69882-3                       |
| Aufnahme-Norm                                   | DIN 69893                         |
| Form  | A                                 |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl                        | G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundlaufgenauigkeit                             | ≤ 6 µm                            |
| Zerspanungsstrategie                            | HPC                               |
| Produktart                                      | Fräser-Aufsteckdorn               |

## Zubehör

|  |           |
|--|-----------|
| Spezialschlüssel für Dorn-Ø 27 mm      | 309840 27 |
| Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 27 mm | 309860 27 |
| Mitnehmerring für Dorn-Ø 27 mm         | 309870 27 |