

Garant**Messerkopfaufnahme, HSK-A 63 A = 100, Dorn-Ø d1: 27mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	306550 27
GTIN	4045197290229
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- Spann-Ø 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.
- Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
- Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
- HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnräusern und Messerköpfen.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	100 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	27
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	27
Dorn-Ø d ₁	27 mm
Fräsdornlänge L ₄	21 mm
Außen-Ø D	60 mm

Spann-Ø D ₁	27 mm
Aufnahme	HSK-A 63 A = 100
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-3
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme

Zubehör

Spezialschlüssel für Dorn-Ø 27 mm	309840 27
Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 27 mm	309860 27