



## Keilstangen-Drehfutter mit einteiligen Umkehrbacken, DIN 702-3, Typ / Aufnahme Kurzkegel: 200/6



### Bestelldaten

Bestellnummer	313130 200/6
GTIN	4019208227832
Artikelklasse	33R

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Höchste Rundlauf- und Wechselgenauigkeit.**
- **Mit Backensicherung, zentrisch spannend.**
- **Großer Durchgang.**
- **Genauigkeit doppelt so groß, wie in DIN 6386 vorgeschrieben.**
- **Hohe Spannkraft bei geringem Kraftaufwand.**
- **Höhere Drehzahlen durch Sicherheitssperrschieber.**
- **Backen lassen sich schnell und einfach wenden bzw. austauschen.**
- **Außenkontur mit Spritzwasserkante.**
- **Schmiernippel zur Befettung aller Gleitflächen.**

#### Vorteil:

Dort, wo extrem hohe Spannkräfte, hohe Rundlaufgenauigkeiten und eine verlässliche Dauer-Wiederholgenauigkeit gefordert wird.

#### Verwendung:

Für Spindelköpfe DIN 702-3. Mit Stehbolzen und Bundmutter. Das Drehfutter wird jeweils ohne Zwischenflansch direkt auf dem Spindelkopf aufgenommen.

#### Werkstoff:

**Ganz aus Stahl, komplett oberflächengehärtet.**

**Lieferumfang:**

Inklusive: 1 Satz Backen, 1 Spannschlüssel, 1 Satz Befestigungsschrauben.

**Hinweis:**

Bohrung E kann aufgebohrt werden: Gr. 160 auf 45 mm, Gr. 200 auf 55 mm, Gr. 250 auf 75 mm, Gr. 315 auf 102 mm (gegen Aufpreis).

Farbcode für Zubehör: Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen

Spannbereich mit harten Aufsatzbacken außen: 7 - 207 mm

Spannbereich mit harten Aufsatzbacken innen: 71 - 214 mm

Spannhub pro Backe S: 6,8 mm

Außen-Ø A: 206 mm

Durchlass E: 52 mm

Zentrierkegel-Ø B: 106,375 mm

**Technische Beschreibung**

Typ	200
Spannbereich mit harten Aufsatzbacken innen	71 - 214 mm
Aufnahme Kurzkegel	6
Durchlass E	52 mm
Gewicht	16,5 kg
Spannhub pro Backe S	6,8 mm
Anzahl Stehbolzen	4
Zentrierkegel-Ø B	106,375 mm
maximale Drehzahl	4600 min <sup>-1</sup>
Spannbereich mit harten Aufsatzbacken außen	7 - 207 mm
Größe der Stehbolzen	M12
Außen-Ø A	206 mm
Schlüssel Innenvierkant K	12 mm
Norm	DIN 702-3
Farbcode für Zubehör	Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen
Produktart	Keilstangenfutter

**Zubehör**

Harte Aufsatzbacken-Set 3-teilig für Futter-Typ 200	313210 200
Grundbacken-Set 3-teilig, schräge Verzahnung für Futter-Typ 200	313205 200
Grundbacken-Set 3-teilig, schräge Verzahnung für Futter-Typ 200	313200 200
Grundbacken-Set 3-teilig, gerade Verzahnung für Futter-Typ 200	313207 200
Harte Aufsatzbacken-Set 3-teilig für Futter-Typ 200	313250 200