

**Garant****Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, HSK-F 63 kurz, Dorn-Ø d1:  
16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	306531 16
GTIN	4045197587800
Artikelklasse	31A

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Spann-Ø 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.**
- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- **Vergrößerte Bund-Anlagefläche.**
- **HSK-Funktionsflächen bearbeitet.**

Mit **Kühlkanalbohrung.**

**Verwendung:**

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

**Lieferumfang:**

Inklusive Fräseranzugsschraube.

**Sonderzubehör:**

Spezienschlüssel Nr. 309840, Fräseranzugsschraube für Innenkühlung Nr. 309861.

**Hinweis:**

Ohne Gewinde für Kühlmittelrohr.

**Technische Beschreibung**

Dorn-Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Fräsdornlänge L <sub>4</sub>	17 mm
passender Spezienschlüssel Nr. 309840	16

Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	16
Auskraglänge A-Maß	45 mm
Außen-Ø D	38 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Aufnahme	HSK-F 63 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-3
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	F
Kühlkanalbohrung	nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme

## Zubehör

Spezialschlüssel für Dorn-Ø 16 mm	309840 16
Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 16 mm	309860 16