

Garant**Kombi-Fräser-Aufsteckdorn, HSK-A 63 A = 160, Dorn-Ø d1: 32mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	306170 32
GTIN	4045197289957
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung. HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnräusern und Messerköpfen mit Längs- oder Quernut.

Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube Nr. 309860.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840, Fräseranzugsschraube für Innenkühlung Nr. 309861.

Hinweis:

Innenkühlung nur mit passender Anzugsschraube Nr. 309861 möglich.

Technische Beschreibung

Fräsdornlänge L ₃ mit Mitnehmerring	24 mm
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870	32
Fräsdornlänge L ₄	38 mm
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	32
Auskraglänge A-Maß	160 mm
Dorn-Ø d ₁	32 mm

Außen-Ø D	58 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	32
Spann-Ø D ₁	32 mm
Aufnahme	HSK-A 63 A = 160
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-3
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Fräser-Aufsteckdorn

Zubehör

Spezialschlüssel für Dorn-Ø 32 mm	309840 32
Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 32 mm	309860 32
Mitnehmerring für Dorn-Ø 32 mm	309870 32