

Garant
Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 A = 100, Dorn-Ø d1: 27mm

Bestelldaten

Bestellnummer	306562 27
GTIN	4045197468277
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

- **Spann-Ø 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.**
- **Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.**
- **Vergrößerte Bund-Anlagefläche.**
- **HSK-Funktionsflächen bearbeitet.**

Mit **Kühlkanalbohrung.**

Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840.

Technische Beschreibung

passender Spezialschlüssel Nr. 309840	27
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	27
Auskraglänge A-Maß	100 mm
Fräsdornlänge L ₄	21 mm
Dorn-Ø d ₁	27 mm

Außen-Ø D	60 mm
Spann-Ø D ₁	27 mm
Aufnahme	HSK-A 63 A = 100
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-3
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Kühlkanalbohrung	nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme