

Garant**Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, HSK-F 63 kurz, Dorn-Ø d1: 27mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	306531 27
GTIN	4045197587824
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- Spann-Ø 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
- Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
- HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Mit **Kühlkanalbohrung**.

Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Spezienschlüssel Nr. 309840, Fräseranzugsschraube für Innenkühlung Nr. 309861.

Hinweis:

Ohne Gewinde für Kühlmittelrohr.

Technische Beschreibung

Fräsdornlänge L ₄	21 mm
Auskräglänge A-Maß	55 mm
passender Spezienschlüssel Nr. 309840	27

Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	27
Dorn-Ø d ₁	27 mm
Außen-Ø D	58 mm
Spann-Ø D ₁	27 mm
Aufnahme	HSK-F 63 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-3
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	F
Kühlkanalbohrung	nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme

Zubehör

Spezialschlüssel für Dorn-Ø 27 mm	309840 27
Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 27 mm	309860 27