


Kombi-Fräser-Aufsteckdorn, HSK-A 100 kurz, Dorn-Ø d1: 16 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	306250 16
GTIN	4045197289971
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

Mit Balluffchip-Bohrung. HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnräusern und Messerköpfen mit Längs- oder Quernut.

Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840.

Auskraglänge A-Maß: 60 mm

Außen-Ø D: 32 mm

Fräsdornlänge L₃ mit Mitnehmerring: 17 mm

Fräsdornlänge L₄: 27 mm

Ersatz-Fräseranzugsschraube 309860: 16

Ersatz-Mitnehmerring 309870: 16

Technische Beschreibung

Ersatz-Fräseranzugsschraube 309860	16
Fräsdornlänge L ₄	27 mm
Dorn-Ø d ₁	16 mm
Ersatz-Mitnehmerring 309870	16
Auskraglänge A-Maß	60 mm

passender Spezialschlüssel 309840	16
Fräsdornlänge L ₃ mit Mitnehmerring	17 mm
Außen-Ø D	32 mm
Aufnahme	HSK-A 100 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-3
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC

Zubehör

Spezialschlüssel für Dorn-Ø 16 mm	309840 16
Mitnehmerring für Dorn-Ø 16 mm	309870 16
Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 16 mm	309860 16