


**Kombi-Fräser-Aufsteckdorn, HSK-A 100 kurz, Dorn-Ø d1: 22 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	306250 22
GTIN	4045197289988
Artikelklasse	31A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Mit Balluffchip-Bohrung. HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Walzenstirnräusern und Messerköpfen mit Längs- oder Quernut.

**Lieferumfang:**

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

**Sonderzubehör:**

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840.

Auskraglänge A-Maß: 60 mm

Außen-Ø D: 40 mm

Fräsdornlänge L<sub>3</sub> mit Mitnehmerring: 19 mm

Fräsdornlänge L<sub>4</sub>: 31 mm

Ersatz-Fräseranzugsschraube 309860: 22

Ersatz-Mitnehmerring 309870: 22

**Technische Beschreibung**

Ersatz-Fräseranzugsschraube 309860	22
Auskraglänge A-Maß	60 mm
Fräsdornlänge L <sub>3</sub> mit Mitnehmerring	19 mm
passender Spezialschlüssel 309840	22
Fräsdornlänge L <sub>4</sub>	31 mm

Dorn-Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Ersatz-Mitnehmerring 309870	22
Außen-Ø D	40 mm
Aufnahme	HSK-A 100 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-3
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC

## Zubehör

Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 22 mm	309860 22
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 22 mm	309840 22
Mitnehmerring für Dorn-Ø 22 mm	309870 22