

Garant
Messerkopfaufnahme, HSK-A 63 A = 100, Dorn-Ø d1: 16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	306550 16
GTIN	4045197290205
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

- Spann-Ø 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.
- Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
- Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
- HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840.

Technische Beschreibung

Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	16
Dorn-Ø d ₁	16 mm
Fräsdornlänge L ₄	17 mm
Auskraglänge A-Maß	100 mm
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	16
Außen-Ø D	38 mm

Spann-Ø D ₁	16 mm
Aufnahme	HSK-A 63 A = 100
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-3
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme

Zubehör

Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 16 mm	309860 16
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 16 mm	309840 16