

FAHRION®
PRÄZISION
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation, ET 20, Nenn-Spann-Ø d: 6 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	309428 6
GTIN	2050001703989
Artikelklasse	34F

Beschreibung
Ausführung:

Spannzangen zum Gewindebohren ähnlich DIN 6499 / ISO 15488, Form CET-GB Rundlauf 20 µm.

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden auf Fräs- und Drehzentren.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Spannt nur Nenn-Ø. **Passt nicht in das Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.**

Norm: Werksnorm

Typ: 4284 E

Außen-Ø D: 21 mm

Gesamtlänge L: 31 mm

Axialauszug: 7 mm

Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	6 mm
Aufnahme	ET 20
Axialauszug	7 mm
Rundlaufgenauigkeit	µm

Norm	Werksnorm
Axialkompensation	mm
Typ	4284 E
Gesamtlänge L	31 mm
Außen-Ø D	21 mm
Radialkompensation R Gewindebearbeitung	mm
Radialkompensation R Reiben	mm
Produktart	