

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PRÄZISION**ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation, ET 16, Nenn-Spann-Ø d: 2,8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	309425 2,8
GTIN	2050001703927
Artikelklasse	34F

**Beschreibung****Ausführung:**

Spannzangen zum Gewindebohren ähnlich DIN 6499 / ISO 15488, Form CET-GB Rundlauf 20 µm.

**Verwendung:**

Zum Gewindeschneiden auf Fräs- und Drehzentren.

**Passend für:**

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

**Hinweis:**

Spannt nur Nenn-Ø. **Passt nicht in das Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.**

**Technische Beschreibung**

Nenn-Spann-Ø d	2,8 mm
Aufnahme	ET 16
Norm	Werksnorm
Typ	4033 E
Außen-Ø D	17 mm
Gesamtlänge L	27 mm
Axialauszug	7 mm

Produktart

Spannzange