

FAHRION®
FAHRENDEN PRESSION**ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation, ET 25, Nenn-Spann-Ø d: 3,5mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 309430 3,5 |
| GTIN | 2050001704009 |
| Artikelklasse | 34F |

Beschreibung**Ausführung:**

Spannzangen zum Gewindebohren ähnlich DIN 6499 / ISO 15488, Form CET-GB Rundlauf 20 µm.

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden auf Fräs- und Drehzentren.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Spannt nur Nenn-Ø. **Passt nicht in das Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.**

Technische Beschreibung

| | |
|----------------|-----------|
| Nenn-Spann-Ø d | 3,5 mm |
| Aufnahme | ET 25 |
| Norm | Werksnorm |
| Typ | 4285 E |
| Außen-Ø D | 26 mm |
| Gesamtlänge L | 34 mm |
| Axialauszug | 8 mm |

Produktart

Spannzange