

FAHRION®
FAHRENDEN PRESSION**ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation, ET 16, Nenn-Spann-Ø d: 3,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	309425 3,5
GTIN	2050001703934
Artikelklasse	34F

Beschreibung**Ausführung:**

Spannzangen zum Gewindebohren ähnlich DIN 6499 / ISO 15488, Form CET-GB Rundlauf 20 µm.

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden auf Fräs- und Drehzentren.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Spannt nur Nenn-Ø. **Passt nicht in das Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.**

Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	3,5 mm
Aufnahme	ET 16
Norm	Werksnorm
Typ	4033 E
Außen-Ø D	17 mm
Gesamtlänge L	27 mm
Axialauszug	7 mm

Produktart

Spannzange