

FAHRION®
FAHRENDEN PRÄZISION**ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation, ET 32, Nenn-Spann-Ø d: 9mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	309432 9
GTIN	2050001704115
Artikelklasse	34F

Beschreibung**Ausführung:**

Spannzangen zum Gewindebohren ähnlich DIN 6499 / ISO 15488, Form CET-GB Rundlauf 20 µm.

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden auf Fräs- und Drehzentren.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Spannt nur Nenn-Ø. **Passt nicht in das Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.**

Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	9 mm
Aufnahme	ET 32
Norm	Werksnorm
Typ	4538 E
Außen-Ø D	33 mm
Gesamtlänge L	43 mm
Axialauszug	10 mm

Produktart

Spannzange