



Spannkopf mit Quer- und Längsrillen, SK 52, Spann-Ø (0,5 mm steigend): 13mm



Bestelldaten

Bestellnummer	329924 13
GTIN	2050001072177
Artikelklasse	33H

Beschreibung

Ausführung:

Mit Quer- und Längsrillen für Rohmaterial.

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

Hinweis:

Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

Technische Beschreibung

Spann-Ø	13 mm
Härte	60 HR
Spannfläche	Quer- und Längsrillen
Profil	rund

Länge L	46 mm
Aufnahme	SK 52
Produktart	Spannkopf