

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PRÄZISION**ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation, ET 32, Nenn-Spann-Ø d: 12mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 309432 12     |
| GTIN          | 2050001704146 |
| Artikelklasse | 34F           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Spannzangen zum Gewindebohren ähnlich DIN 6499 / ISO 15488, Form CET-GB Rundlauf 20 µm.

**Verwendung:**

Zum Gewindeschneiden auf Fräs- und Drehzentren.

**Passend für:**

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

**Hinweis:**

Spannt nur Nenn-Ø. **Passt nicht in das Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.**

**Technische Beschreibung**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Nenn-Spann-Ø d | 12 mm     |
| Aufnahme       | ET 32     |
| Norm           | Werksnorm |
| Typ            | 4538 E    |
| Außen-Ø D      | 33 mm     |
| Gesamtlänge L  | 43 mm     |
| Axialauszug    | 10 mm     |

Produktart

Spannzange