


**FAHRION®**  
FAHRENDEN WERKZEUGE
**OZ-Spannzange für Futter, 2 # 25 mm, Nenn-Spann-Ø d: 4mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	309550 4
GTIN	2050001704498
Artikelklasse	39Y

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Federstahl, ganz gehärtet und geschliffen. Die durchgängige Bohrung (längerer Spannbereich gegenüber DIN-Spannzangen) erhöht die Spannkraft. Mehrfach geschlitzt gegenüber DIN-Spannzangen, dadurch ergibt sich eine größere Eintauchtiefe im Spannzangenfutter. Geeignet für Spiralbohrer zum Spannen auf der Führungsfase. **Spannbereich = Nennmaß bis minus 0,5 mm.** Beidseitig 5- oder 6fach geschlitzt.

**Vorteil:**

- **Besserer Rundlauf = achsparallele Zentrierung im Konus; kein Taumeln.**
- **Höhere Spannkraft = durch höhere Traganteile.**
- **Höhere System-Steifigkeit = geeignet zum Hochgeschwindigkeitsfräsen.**
- **Höhere Werkzeugstandzeiten.**

**Technische Beschreibung**

Nenn-Spann-Ø d	4 mm
für Futter	2 - 25 mm
Produktnamensattribut	2 # 25 mm
Norm	ISO 10897
Typ	462 E

Außen-Ø D	35,05 mm
Gesamtlänge L	52 mm
Produktart	Spannzange