



Spannkopf mit Quer- und Längsrillen, SK 52, Spann-Ø (0,5 mm steigend): 15mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 329924 15 |
| GTIN | 2050001072191 |
| Artikelklasse | 33H |

Beschreibung

Ausführung:

Mit Quer- und Längsrillen für Rohmaterial.

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

Hinweis:

Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

Technische Beschreibung

| | |
|-------------|-----------------------|
| Spann-Ø | 15 mm |
| Spannfläche | Quer- und Längsrillen |
| Profil | rund |
| Härte | 60 HR |

| | |
|------------|-----------|
| Länge L | 46 mm |
| Aufnahme | SK 52 |
| Produktart | Spannkopf |