

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION**ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation, ET 25, Nenn-Spann-Ø d: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	309430 10
GTIN	2050001704061
Artikelklasse	34F

**Beschreibung****Ausführung:**

Spannzangen zum Gewindebohren ähnlich DIN 6499 / ISO 15488, Form CET-GB Rundlauf 20 µm.

**Verwendung:**

Zum Gewindeschneiden auf Fräs- und Drehzentren.

**Passend für:**

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

**Hinweis:**

Spannt nur Nenn-Ø. **Passt nicht in das Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.**

**Technische Beschreibung**

Nenn-Spann-Ø d	10 mm
Aufnahme	ET 25
Norm	Werksnorm
Typ	4285 E
Außen-Ø D	26 mm
Gesamtlänge L	34 mm
Axialauszug	8 mm

Produktart

Spannzange