

**HAINBUCH****Spannkopf mit Quer- und Längsrillen, SK 52, Spann-Ø (0,5 mm steigend):  
48mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	329924 48
GTIN	2050001075079
Artikelklasse	33H

## Beschreibung

### Ausführung:

Mit Quer- und Längsrillen für Rohmaterial.

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

### Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

### Hinweis:

**Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.**

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

## Technische Beschreibung

Spann-Ø	48 mm
Spannfläche	Quer- und Längsrillen
Härte	60 HR
Profil	rund

Länge L	46 mm
Aufnahme	SK 52
Produktart	Spannkopf